



Regulator filtra, Ø notranjega navoja: 1/4col



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	080011 1/4
GTIN	4047322682671
Razred artikla	08A

Opis

Izvedba:

Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5–10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

Regulator filtra s posodo iz polikarbonata in manometrom.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo (za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JW. L.

Tehnični opis

Višina (H)	190 mm
Ø notranjega navoja	G1/4 col
Vrsta izdelka	Regulator tlaka

