

Garant**SNMG vendeskærsplade, sletbearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2938 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæredybde $a_{p\ min}$	0,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	90 - 290 mm/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæremateriale	HM
Primær anvendelse	M
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Indhold	251142 HB7120-1
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplade	SNMG 120404
Skæredybde $a_{p\ maks}$	4:25 mm
Antal skift/skær	8
Antal stk.	30

Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2938 120404