

**Cenově výhodné balení – rychlospojka s vnějším závitem****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG0170 1/2
GTIN	4067263138075
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Rychlouzavírací spojky JR 7,2. Objemový průtok 1000 l/min (vzduch). Materiál mosaz (lesklá).
Provozní tlak: PN 35 barů / teplota: -20 °C až +100 °C.

Charakteristika:

Obsah 10 ks

Technický popis

Hodnota průtoku	1000 l/min
Připojovací vnější závít	1/2 palec
Maximální provozní tlak	35 bar
Druh produktu	Spojka

Příslušenství

Rychlospojkas vnějším závitem Připojovací vnější závit 1/2
palec

080170 1/2