

Garant**CCGT obračalna rezalna ploščica za srednjo obdelavo 30 kosov, HU7310,
Velikost: 120404****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3804 120404
GTIN	4067263097556
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Globina reza a_p	0,1 - 4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Vsebina	260158 HU7310
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	350 - 600 mm/min
Podajanje f	0,05 - 0,5 mm/v
Globina reza $a_{p\ min}$	0,25 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	4,25 mm
Glavna uporaba	N
Prevleka	neprevlečeni
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	finna obdelava
ISO-oznaka obračalne ploščice	CCGT 120404
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Radij rezila	0,4 mm
število kosov	30

Podatkovni list

Toleranca	G
Zvrst	HU7310
Rezalni pogoji	neprekinjen
Lomilec odrezkov	AM
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3804 120404