

**Fordelspakning 10 stk. penselbørste, ståltråd 0,30 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5745 10X80
GTIN	4067263136255
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Bølgede specialtråds-kvaliteter, indpreset i stålenhed, **skaft-Ø 6 mm**.

Svarer til nr. 574550.

Anvendelse:

I ligeslibere, fleksible aksler og håndboremaskiner. Til rengøring og afgratning på svært tilgængelige steder.

Leveringsomfang:

10x penselbørste nr. 574550 str. 10X80.

Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	10000 min ⁻¹
Skruetvingelængde L ₂	80 mm
Børste-Ø D ₁	12 mm
Besætningslængde H ₁	20 mm
Skruetvinge-Ø D ₂	10 mm

Samlet længde L	120 mm
Produkttype	Penselbørste

Tilbehør

PenselbørsteStåltråd 0,30 mm Type 10X80	574550 10X80
---	--------------