

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CCMT na střední obrábění, 30 ks****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG2619 060204
GTIN	4067263096238
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p\ min}$	0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CCMT 060204
Řezný materiál	TK
Obsah	260210 HBT130
Povlak	TiCN
Posuv f	0,05 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	0,3 - 3 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,4 mm

Technický list

Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 mm/min
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	2 mm
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2619 060204