

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 060204****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2806 060204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte $a_{p\min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijmateriaal	HM
Inhoud	260052 HB7035-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,4 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	120 - 350 mm/min
Snijdiepte $a_{p\max}$	2 mm

ISO-code wisselplaat	CCMT 060204
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecomditie	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2806 060204