

Scheda tecnica



Bussola esagonale da 3/8 pollice, Apertura: 7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	637200 7
GTIN	4018754002887
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo **AS Drive** che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Descrizione tecnica

Apertura	7 mm
Lunghezza	24 mm
Ø Lato uscita	10,5 mm
Quadro di manovra femmina	3/8 pollici
Norma	DIN 3124
Profilo di manovra	Chiave a bussola esagonale

Scheda tecnica

Materiale	Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie	rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive	sì
Tipo di prodotto	Bussola