

**Garant****Garderobni ormar s rotirajućom bravom, broj odjeljaka: 8****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 949032 8      |
| GTIN           | 4069515040471 |
| Razred artikla | 91G           |

**Opis****Izvedba:**

Korpus ormara za odjeću ima plastične klizne elemente u podnožju i uklonjivu podnu ploču s prednje strane. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka. S rotirajućom bravom, mogućnost zaključavanja pomoću lokota (nije sadržano u opsegu isporuke).

**Standard:****DIN 4547****Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata signalno plave boje RAL 5005, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

**Tehnički opis**

|                  |    |
|------------------|----|
| Kosi krov        | ne |
| Pločica s imenom | da |

## List s podacima

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Standard                                   | DIN 4547                         |
| Izvedba brave                              | Okretna brava                    |
| Izvedba podgradnje                         | Aluminijske noge                 |
| Broj odjeljaka                             | 8                                |
| Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci | da                               |
| Dubina                                     | 520 mm                           |
| širina                                     | 800 mm                           |
| korisna širina po odjeljku                 | 342 mm                           |
| za lokot                                   | da                               |
| korisna visina po odjeljku                 | 370 mm                           |
| Težina                                     | 76 kg                            |
| Fronte za ormar                            | Krilna vrata od punog lima       |
| Moguće posebno lakiranje                   | da                               |
| za lokot s Ø luka do                       | 6 mm                             |
| Visina                                     | 1850 mm                          |
| korisna dubina po odjeljku                 | 472 mm                           |
| Debljina materijala                        | 0,9 mm                           |
| Kut otvaranja vrata                        | 225 stupanj                      |
| Odabir boje                                | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 |
| Vrsta proizvoda                            | Ormar s pretincima               |

### Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/949032-8>