

Garant**DNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 darab, HB7020-2, Méret: 150612**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2429 150612
GTIN	4067263092902
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Cserék / élek száma	4
Tartalom	250764 HB7020-2
Sarokrádiusz	1,2 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	130 - 370 mm/min
Fogásmélység $a_{p \max}$	3,75 mm
Szerszámanyag	HM
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,3 - 4 mm

Adatlap

Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,8 mm
Fő felhasználás	P
Darabszám	50
Típus	HB7020-2
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Forgácstörő	SM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2429 150612