

Garant**Plăcuță amovibilă KNUX cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 160405L****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2937 160405L
GTIN	4067263094500
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cuprins	251032 HB7130-2
Rază la colț	0,5 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160405L
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,35 mm

Fișă de date

Strat de acoperire	acoperit
Număr de bucăți	50
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4 mm
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2937 160405L