

**HOLEX****Chiave maschio piegata esagonale, con nasello, Esagono: 12mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	626070 12
GTIN	4062406648374
Classe articolo	62B

**Descrizione****Esecuzione:**

Gambo esagonale piegato a gomito; interamente temprato (tenace); su entrambe le estremità un perno di centratura, adatto per viti a esagono incassato secondo **DIN 6912** (Ribe CS).

**Norma:**

Ähnlich **DIN 6911**.

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, superficie **nicheata**.

**Descrizione tecnica**

Lunghezze dei fianchi	45×125 mm
Esagono	12 mm
Ø Perno guida	7 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali con nasello tondo
Tipo di prodotto	Giravite