

**Garant**

### Barre d'alésage Master Mute A.. SDUCR 93°, pour plaquettes DC..., à droite



#### Données de commande

N° commande	265014 32/11
GTIN	4069515024679
Classe d'article	29E

#### Description

##### Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

##### Remarque(s):

Possibilité de raccourcir la barre d'alésage jusqu'à une longueur de  $L_{min}$ . Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

#### Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	269028 50
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	40 mm
Taille plaque	11 mm
Longueur totale L	288 mm
Code ISO porte-outils	A32X SDUCR/L11
Série	Master Mute
Ø queue $D_s$	32 mm

## Fiche technique

Norme	Norme usine
Garant sous plaquette	269005 18
Vis pour sous-plaquette	269013 8
Longueur de col L <sub>1</sub>	192 mm
Déport L <sub>3</sub>	22 mm
Angle d'attaque κ	93 degré
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
L <sub>min</sub>	192 mm
Raccord fileté	G1/2
Arrosage interne	oui
Type d'utilisation	droite
Type de queue	Acier
Vibration	amorti
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Barre d'alésage

### #Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/265014-32/11>