

Garant

INFO Point mit 24 Zoll Monitor, Typ: S/DE



Bestelldaten

Bestellnummer	948005 S/DE
GTIN	4062406072421
Artikelklasse	9GS

Beschreibung

Ausführung:

GARANT INFO Point ist ein moderner Computerarbeitsplatz zur Anzeige und Bearbeitung digitaler Informationen, zur Erfassung von Daten, sowie als Rückmeldestation mit angeschlossenem Barcode-Scanner (nicht im Lieferumfang enthalten).

Der INFO Point verfügt über ein robustes Stahlblech-Gehäuse. An der Vorderseite befindet sich auf einer ergonomischen Höhe ein aufklappbares Tablar für die Ablage von Tastatur und Computer-Maus. Unterhalb des Tablars können hinter der abschließbaren Tür PC- oder Linux-Clients im Korpus aufgenommen werden. Das Tablar und die Tür können mit DOM Stiftzylinderschlössern abgesperrt werden. Für die nötige Belüftung, der im Korpus befindlichen Geräte, sorgt das auf der Rückseite befindliche Lochwandraster mit einer Lochung □ 9×9 mm im 37-mm-Raster. Es dient gleichzeitig der Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern. Mit fest eingebautem 24 Zoll Monitor.

Bestückung:

Anzahl Fachboden in Rechnergehäuse: 1

Lackierung:

Korpus anthrazit RAL 7016 pulverbeschichtet.

Technische Beschreibung

Datenblatt

Rechnergehäuse Nutzhöhe	740 mm
Tablar Tiefe	300 mm
Rechnergehäuse Nutztiefe	190 mm
Höhe	1440 mm
Gewicht	63 kg
Rechnergehäuse Nutzbreite	540 mm
Tablar Arbeitshöhe	930 mm
Grundfläche Tiefe	550 mm
Grundfläche Breite	616 mm
Tablar Breite	600 mm
Energieversorgung	Netzbetrieben
Tablar geschlossen Tiefe	150 mm
Materialstärke	0,9 mm
Hoffmann Lochwand-Raster	9×9 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Produktart	INFO Point