

**Garant****Paquete de ahorro de 5 brocas de percusión de metal duro SDS-plus****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG6029 12X160 |
| GTIN              | 4069515045506 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción****Ejecución:**

Cabeza de la broca con sección transversal cuadrangular. **La geometría 4x90°** con filos de la misma altura **desarrollados específicamente** y resaltes estables garantiza agujeros precisos de dimensiones exactas para anclajes profesionales y fijaciones seguras con tacos. Cuerpo de taladro de 4 espirales para el taladrado agradablemente estable con reducidas vibraciones y guía óptima en el taladro. **Protección de armadura** con forma **radial**: impide el enganche en caso de contacto con la armadura y alarga la vida útil. Robusta placa de metal duro **de una pieza** con 4 filos incorporada como conjunto en el núcleo de perforación. Riesgo de fractura claramente reducido.

**Ventaja:**

- **Las entradas de espiral cortas aseguran la evacuación rápida del polvo de perforación.**
- **Marcas de desgaste: para evaluar si la herramienta todavía es apropiada para taladrar agujeros aptos para tacos.**
- **El diseño 4x4 permite conseguir una oscilación circular precisa y reduce al mínimo el desgaste y las pérdidas por fricción.**

**Aplicación:**

Para taladrar hormigón, piedra natural y mampostería con la máxima comodidad.

**Suministro:**

5 brocas de percusión de metal duro SDS-Plus n.º 789040 tam. 12X160.

**Descripción técnica**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ø                   | 12 mm  |
| Longitud total      | 160 mm |
| Longitud de trabajo | 110 mm |

## Hoja de datos

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Material de corte             | HM                                              |
| Uso con impacto / sin impacto | Taladrado de percusión                          |
| Mango                         | SDS Plus                                        |
| Tipo de producto              | Broca de cincel                                 |
| USP1                          | 5 brocas de percusión<br>de metal duro SDS-plus |

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG6029 12X160