Garant

GARANT Master Eco Stechdrehhalter, rechts, Schaftbreite / Stechbreite w: 20/2mm

Bestelldaten

Bestellnummer	273832 20/2
GTIN	4069515056335
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:
Aus hochfestem Werkzeugstahl (> 1300 N/mm^2) gefertigt. In Verbindung mit der konvexen Plattenklemmung wird höchster Widerstand gegen axiale und radiale Schnittkräfte erzielt und somit die Oberflächengüte und die Produktivität deutlich gesteigert. Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahmen Nr. 319006 – 319136 möglich.
Ab Stechbreite 6 mm kommt bei t_{max} (5×Stechbreite) die zweite Schneide in Kontakt mit dem Werkstück. Es kann zu Riefenbildung kommen. Sicher riefenfrei bis t = 24,5 mm.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	20 mm
Einstechtiefe t_{max}	10 mm
Gesamtlänge L	92,5 mm

Schraube	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Funktionsbreite L_4	21,5 mm
Serie	Eco
Kopflänge L_1	33,5 mm
Stechbreite w	2 mm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	ja
axiales Stechen möglich	nein
Produktart	Klemmdrehhalter

Passende Produkte

No Shop URL available for: 273832 20/2