

**Plăcuță amovibilă VBMT finisare 30 bucăți, HBT130, Referință: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2688 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1 mm
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	TiCN
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	2,5 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 160404
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 220 mm/min
Cuprins	261188 HBT130
Aplicația principală	M
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HBT130
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfârâmător de așchii	MF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2688 160404