

Garant

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování,
30 ks, HB7035-2**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2415 160616
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Obsah	250338 HB7035-2
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160616
Hloubka řezu $a_{p \min}$	1,05 mm
Hlavní způsob použití	P
Rohový radius	1,6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 mm/min
Hloubka řezu $a_{p \max}$	5,5 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování

Technický list

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	30
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2415 160616