

Prüfstift-Satz im Holzkasten Toleranzklasse 2, Typ: 4-5**Bestelldaten**

Bestellnummer	483830 4-5
GTIN	2050001048684
Artikelklasse	48A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Lehrenstahl, gehärtet (60 ± 2 HRC) und angelassen. Die Prüfstift-Sätze sind übersichtlich in einem Holzkasten mit beschrifteten Bohrungen untergebracht (ab 1,5 mm Ø sind die Prüfstifte zusätzlich direkt beschriftet). Prüfstiftlänge 40 mm bis Ø0,99mm, darüber 70 mm. Von Ø 0,1 mm bis Ø 2,49 mm beidseitig mit Fase, ab Ø 2,5 mm eine Seite mit Fase.

Toleranzklasse 2: Stift-Ø $\pm 0,002$ mm. 1 Holzkasten.

Verwendung:

Für Arbeiten am Lehrenbohrwerk oder im Werkzeug- und Vorrichtungsbau. Z. B. zum Messen von Bohrungstoleranzen, zur Lagerüberprüfung von Bohrungen, der Kontrolle der Abstandstoleranzen zweier Bohrungen, Zahnrad- oder Gewindevermessungen, sowie für Winkel- und Profilprüfungen usw.

Technische Beschreibung

Nennmaßbereich	4,01 - 5 mm
Steigung	0,01 mm
Anzahl Prüfstifte	100
Norm	DIN 2269
Toleranzklasse	2

Härte	60 ± 2 HRC
Werkstoff	Lehrenstahl
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	S18
Produktart	Prüfstift

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/483830-4-5>