

**Garant****Corps de barre d'alésage PSC GARANT Master Mute antivibratoire, PSC 50, Ø queue / longueur utile L1: 25/180mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 265063 25/180 |
| GTIN             | 4069515026673 |
| Classe d'article | 29E           |

**Description****Exécution:**

**Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d'autres fabricants (par ex. Iscar).**

Type de queue Ø 50 mm et Ø 60 mm en version à droite. Version à gauche disponible sur demande.

**Adapté(s) pour:**

Têtes de coupe GARANT Master Mute 265100 – 265377.

**Remarque(s):**

La longueur utile est augmentée de la longueur L de la tête de coupe correspondante. Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

**Description technique**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Longueur de col cote A            | 215 mm      |
| Ø queue                           | 25 mm       |
| Jeu de vis de montage             | 269026 4    |
| Long. utile L <sub>1</sub>        | 180 mm      |
| Série                             | Master Mute |
| Nombre de canaux de lubrification | 3           |
| Support                           | PSC 50      |
| Vibration                         | amorti      |

## Fiche technique

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Norme de porte-outils | ISO 26623-1               |
| Norme de porte-outils | ISO 12164-3               |
| Arrosage interne      | oui                       |
| Type de produit       | #Corps de barre d'alésage |