



Pack promotionnel Fluoforet plat (sans collerette) - Inox, 5 pièces



Données de commande

N° commande	GG0754 M5
GTIN	4069515042871
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Réalisation très rapide d'avant-trous dans des matériaux à parois minces par chaleur frictionnelle. Utilisable sur les perceuses CNC, CN et à colonne.

Fluoforet plat (sans collerette), pour une utilisation dans les matériaux inoxydables, **comme 080754.**

Standard ou long; avec ou sans collerette.

Utilisation:

Spécialement conçu pour les aciers inoxydables.

Adapté(s) pour:

Pinces de serrage ER HOLEX 308964, clé de serrage ER 309680, taraud à refouler HOLEX 139130 ou 139180 et porte-outils HOLEX M-Drill 080750.

Description technique

Epaisseur du matériau	0,7 - 1 mm
Ø perçage	4,6 mm
Puissance d'entraînement recommandée	1 kW

Fiche technique

Vitesse de rotation recommandée	2600 min ⁻¹
Ø queue	6 mm
Sommaire	5" pc.
Type de produit	Fluoforets

#Produits adaptés

No Shop URL available for: GG0754 M5