

Garant**Corps de barre d'alésage PSC GARANT Master Mute antivibratoire, PSC 63, Ø queue / longueur utile L1: 40/210mm****Données de commande**

N° commande	265064 40/210
GTIN	4069515026895
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Avec interface modulaire, compatible avec les systèmes d'autres fabricants (par ex. Iscar).

Type de queue Ø 50 mm et Ø 60 mm en version à droite. Version à gauche disponible sur demande.

Adapté(s) pour:

Têtes de coupe GARANT Master Mute 265100 – 265377.

Remarque(s):

La longueur utile est augmentée de la longueur L de la tête de coupe correspondante. Utilisation **uniquement avec arrosage interne** (thermorésistance jusqu'à 100 °C max.).

Description technique

Jeu de vis de montage	269026 3
Longueur de col cote A	248 mm
Ø queue	40 mm
Long. utile L ₁	210 mm
Série	Master Mute
Nombre de canaux de lubrification	3
Support	PSC 63
Vibration	amorti

Fiche technique

Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Norme de porte-outils	ISO 12164-3
Arrosage interne	oui
Type de produit	#Corps de barre d'alésage