


**Vorteilspack Schaft-Rundbürste Inox-Draht 0,20 mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG5742 50X10
GTIN	4067263136293
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Ausführung:**

Gewellte Sonderdrahtqualitäten, **Schaft-Ø 6 mm.**

Entspricht Nr. 574253.

Verwendung:

In Handschleifmaschinen, biegsamen Wellen oder Handbohrmaschinen zur Oberflächenbearbeitung. Hohe Drehzahlen vervielfachen die Bürstleistung.

Zum Entrosten, Entzundern, Reinigen.

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	6 mm
maximale Drehzahl	15000 min ⁻¹
Besatzbreite L ₁	10 mm
Besatzlänge H ₁	12 mm
Bürsten-Ø D ₁	50 mm
Borstenstärke	0,2 mm

Inhalt	10
Besatzmaterial	INOX-Draht
Zopfung	gewellt
Produktart	Rundbürste

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5742-50X10>