

**WNMG rezalna obračalna ploščica grobo struženje 50 kosov, HBT020,
Velikost: 080408****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	GG3931 080408
GTIN	4067263093763
Razred artikla	GGN

Tehnični opis

Radij rezila	0,8 mm
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	Grobo struženje
Globina reza a_p	1,8 - 6 mm
Prevleka	TiCN
Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	80 - 260 mm/min
Število zamenljivih ploščic/rezil	6
Rezalni material	Karbidna trdina
Globina reza $a_{p\ min}$	0,55 mm
Globina reza $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Podajanje f	0,2 - 0,6 mm/v

Podatkovni list

Glavna uporaba	P
ISO-oznaka obračalne ploščice	WNMG 080408
Vsebina	252224 HBT020
število kosov	50
Zvrst	HBT020
Rezalni pogoji	rahlo prekinjen
Lomilec odrezkov	PR
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustrezni izdelki

No Shop URL available for: GG3931 080408