

## Datenblatt

Garant GRIDLINE

### Fußteil, Höhe: 900mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	927000 900
GTIN	4062406107307
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus Stahlrohr, 50 mm breit, mit Querverstrebung und Aufnahme für Höhenverstellung im 25 mm Raster. Füße mit bodenschonenden Kunststoffgleitern. Mit Kabeldurchführungen - ermöglichen einfache und fachgerechte Verlegung von Medienleitungen / Kabeln.

#### Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, **pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Fußteile ohne Rückwand oder Gehäuse benötigen Knotenbleche Nr. 927122 zur Versteifung.

Höhe entspricht der Unterkante Arbeitsplatte.

Fertig zusammengebaute Werkbänke müssen zwingend gegen Kippen gesichert werden.

### Technische Beschreibung

Höhe	900 mm
Breite	50 mm
Tiefe	700 mm
passend für Plattentiefe	750 mm

## Datenblatt

Gewicht	7,6 kg
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Materialstärke	1,5 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Produktart	Fußteil

### **Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/927000-900>