

Garant**Hylsnyckel med 2K-Haptoprene®-handtag, nyckelvidd: 5,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	622152 5,5
GTIN	4067263012597
Artikelklass	61C

Beskrivning**Utförande:**

Ergonomiskt format **krafthandtag** med greppsäker **Haptoprene**-yta och slagttålig plastkärna. Tack vare den speciella ytstrukturen kan stora vridmoment överföras även med våta eller oljiga händer. **Klinga** av kromvanadinstål. Förkromad yta, svarta spetsar. **Från storlek 8 med sexkantsansats för skruvnycklar.**

Teknisk beskrivning

nyckelvidd	5,5 mm
totallängd	190 mm
klinglängd	90 mm
längd L	30 mm
Ø utgångssidan	8,2 mm
Drivprofil	6-kants skruvmejsel
Formhandtag	ergonomisk, rak

Material klinga	Kromvanadinstål
Material handtag	2K-Haptoprene®
Yta klinga	förnicklad och förkromad
Klinga och handtag kan lossas	nej
med förlängningsklinga/förlängningsklingor	nej
Produktslag	Hylsnyckel