



Pack promotionnel Brosse circulaire sur tige, fil inox 0,20 mm



Données de commande

N° commande	GG5742 50X15
GTIN	4067263136309
Classe d'article	GGN

Description

Exécution:

Qualité de fil spécial ondulé, Ø tige 6 mm.

Correspond au code art. 574253.

Utilisation:

Pour meuleuses ou perceuses électroportatives, arbres flexibles pour travailler les surfaces. Un régime élevé multiplie l'efficacité de la brosse.

Pour le dérouillage, le décapage et le nettoyage.

Description technique

Ø queue D _s	6 mm
Largeur de garnissage L ₁	15 mm
Ø brosse D ₁	50 mm
Vitesse de rotation max.	15000 min ⁻¹
Longueur de garnissage H ₁	12 mm
Epaisseur des soies	0,2 mm

Fiche technique

Sommaire	10
Matériau garnissage	Fil en INOX
Torsadage	ondulé
Type de produit	Brosse circulaire

#Produits adaptés

<https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hom/p/GG5742-50X15>