

**Cenově výhodné balení – vyměnitelná břitová destička DNMG na dokončovací práce, 30 ks, HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG3906 150608
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Počet výměn/řezání	4
Povlak	TiCN
Obsah	250669 HBT020
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 mm/min
Řezný materiál	TK
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Hloubka řezu $a_{p \max}$	3,75 mm
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,55 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	DNMG 150608
Počet kusů	30
Řezný materiál	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	PF

Druh produktu

Vyměnitelná břitová
destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG3906 150608