

Garant

Vyměnitelná břitová destička CNMG na hrubování 50 ks, HB7035-2, Velikost: 120412



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2418 120412
GTIN	4067263092278
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 290 mm/min
Rohový rádius	1,2 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	Hrubování
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu $a_{p \text{ min}}$	0,8 mm
Obsah	250324 HB7035-2
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Hloubka řezu $a_{p \text{ max}}$	4,25 mm
Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,

Technický list

Hloubka řezu a_p	1,5 - 6 mm
Řezný materiál	TK
Počet kusů	50
Řezný materiál	HB7035-2
Podmínky řezu	silně přerušovaný
Lamač třísek	SG
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2418 120412