

Garant
Power Q hogevoedingsfrees met cilinderschacht, voor wisselplaten XO..

Bestelgegevens

Bestelnummer	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Artikelklasse	210

Omschrijving
Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 1,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

Technische beschrijving

Aantal snijkanten Z	3
Snijkant-Ø D_c	20 mm
Schacht-Ø D_s h6	20 mm
Ø D_3	12 mm
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	32 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	10,13 mm
Totale lengte L_{totaal}	180 mm
geschikte wisselplaat	XOM.060310
Afkoppellengte L_1	100 mm
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen a_p	0,3 mm
Ramplinghoek α_{max}	2,26 graden

Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	38 mm
Serie	Power Q
Instelhoek κ	15 graden
Schachtvorm	Cilinderschacht
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 1,2 Nm	211750 1,2
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP