

Garant**TNMG esztergalapka, közepes megmunkálás 50 db, HB7140-2, Méret: 160404**

Rendelési adatok

Rendelés száma	GG2963 160404
GTIN	4067263092278
Árucikk kategória	GGN

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Előtolás f	0,2 - 0,5 mm/ford,
Fogásmélység $a_{p\ min}$	0,25 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 200 mm/min
Bevonat	bevonattal
Váltólapka ISO kód	TNMG 160404
Tűrés	M
Cserék / élek száma	6
Darabszám	50
Tartalom	251542 HB7140-2

Szerszámanyag	Keményfém
Fő felhasználás	M
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység $a_{p\ max}$	4 mm
Típus	HB7140-2
Forgácsolási feltétel	erősen megszakított
Forgácstörő	VM
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

No Shop URL available for: GG2963 160404