



6-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 30mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642200 30 |
| GTIN | 4018754006021 |
| Artikelklasse | 63A |

Beschreibung

Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungs werkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Optimaler Faserverlauf durch spezielles Schmiedeverfahren. Eng tolerierte Schlüsselweiten. Kein Rutschen über die Schraubenecken, Schraubenköpfe und -Muttern werden geschont. Spannungs- und verzugsfrei im Ölbad gehärtet, dadurch exakte Passgenauigkeit. Rundfinish- Oberfläche. **AS-Drive** Profil.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

HPQ®-Hochleistungsstahl, abplatzsicher über Nickel verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------|
| Länge | 45 mm |
| Schlüsselweite | 30 mm |
| Ø abtriebsseitig | 39,7 mm |
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Norm | DIN 3124 |

Datenblatt

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | HPQ®-Hochleistungsstahl |
| Oberfläche | über Nickel verchromt |
| mit AS-Drive-Profil | ja |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |