

Garant**Plăcuță amovibilă WNMG finisare 50 buc., HB7120-1, Dimensiuni: 080404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2979 080404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	90 - 290 mm/min
Numărul de schimbări / tăşuri	6
Adâncime de aşchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Rază la colţ	0,4 mm
Număr de bucăţi	50
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Adâncime de aşchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cuprins	251962 HB7120-1
Materialul sculei	Carbură

Fișă de date

Categorie	HB7120-1
Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2979 080404