

Garant**Plăcuță amovibilă SNMG cu prelucrare medie 30 bucăți, HB7140-2,
Dimensiuni: 120404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2946 120404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,25 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	04:25:00 mm
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 200 mm/min
Strat de acoperire	acoperit
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm

Fișă de date

Cuprins	251222 HB7140-2
Numărul de schimbări / tășuri	8
Materialul sculei	Carbură
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2946 120404