

Garant**Högtrycksskruvstäd, Backbredd: 125mm****Beställningsdata**

Ordernummer	362240 125
GTIN	4069515027199
Artikelklass	310

Beskrivning**Utförande:**

- Stommen med längsgående och tvärgående spår säkerställer en exakt och snabb justering av spännbacken i båda riktningar.
- Den underhållsfria högtrycksspindeln garanterar konstant tryckprestanda tack vare en slitstark, rent mekaniskt driven kraftförstärkare.
- Högvärdigt segjärn, med härdat och slipat arbetsstycksupplag samt precisionsslipade styrskenor.
- Önskat klämtryck kan förväljas – i position 0 utan högt tryck.
- Ingen förlust av klämkraften.
- Utbytbara, härdade och slipade backar.
- Höjdtolerans – 0,03 mm.
- Snabb inriktning med två lösa spårklackar i det exakt urfrästa spåret i spännbacken.

Användningsdata:

- För en vibrationsfri och helt säker fastspänning vid maximala skär- och matningskrafter.
- Den enhetliga upplagshöjden möjliggör effektivt arbete med flera skruvstycken samtidigt.
- Fastspänning utförs med hjälp av en vev, varvid höga klämkrafter uppnås med minimal kraftutövning med högst två spindelvarv.

leveransinnehåll:

Inklusive 4 spännjärn, 1 par glatta spännbackar, vev.

Teknisk beskrivning

Gängstorlek d_1	M8
Spännvidd b II	98 - 202 mm
Spännkraft	40 kN
grundhållarlängd a	427 mm
vikt	30 kg
Spännvidd b I	0 - 102 mm
backbredd	125 mm
L_4	508 - 710 mm
Monteringshöjd G +0,02	78 mm
L_2	85 mm
färgkod för passande tillbehör	HD-GARANT
grundstomhöjd c	118 mm
L_3	45 mm
Produktslag	Maskinskruvstycke