

**12-kotni nasadni ključ, dolg, 1/2-colski, Zev ključa: 13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642500 13
GTIN	4018754005574
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine. Dvojni 6-kotnik z **AS-Drive** profilom.

Standard:**DIN 3124-L****Material:**

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

Tehnični opis

Ø na izhodni strani	18,3 mm
Zev ključa	13 mm
Dolžina	83 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Standard	DIN 3124
Standard	DIN EN 3710
Standard	ASME B 107.5M

Podatkovni list

Standard	DIN EN 3709
Standard	DIN 3124
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirani
s profilom AS-Drive	da
Vrsta izdelka	Nasadni ključ