Garant GRIDLINE

Carcasa abierta 24G con chapa inferior retraída, Altura: 600mm

Datos de pedido

Número de pedido	927700 600
GTIN	4062406111496
Clase de artículo	9GG

Descripción

Ejecución:
Carcasa abierta 24G en construcción estable de chapa de acero.
Con chapa inferior retraíble y estante (con recubrimiento de pintura en polvo al horno, gris claro RAL 7035).
Idóneo para:
Solo se puede montar como banco de trabajo Ready-to-go. No adecuado para bancos de trabajo Vario.
Colocación:
Número de estantes regulables en altura: 1
Lacado:
Cuerpo gris claro RAL 7035, **con recubrimiento de pintura en polvo al horno.**

Descripción técnica

Anchura	600 mm
Profundidad	650 mm
Peso	16 kg
Altura	600 mm

Grosor material	1 mm
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de producto	Carcasa de banco de trabajo