



Nebelöler, Innengewinde-Ø: 3/8Zoll



Bestelldaten

Bestellnummer	080013 3/8
GTIN	4047322244794
Artikelklasse	08A

Beschreibung

Ausführung:

Je nach Anforderung zusammenstellbare Wartungseinheit, die mittels Verbindungsclip beliebig erweitert werden kann.

Wartungseinheit in Modulbauserie („multifix“- System), bestehend aus Druckminderer, Nebelöler und Filter. Regelbereich 0,5 – 10 bar, Betriebsdruck maximal 16 bar, Betriebstemperatur maximal 60 °C.

Vorteil:

Die Wartungseinheit ist individuell anpassbar, z. B. mit mehreren Druckreglern, ohne Nebelöler (für ölfreie Werkzeuge), etc.

Verwendung:

Für Anlagen im Druckbereich bis 16 bar. Kompatibel mit den Fabrikaten CEJN, RECTUS und JWL.

Technische Beschreibung

Höhe (H)	196 mm
Innengewinde-Ø	3/8 Zoll
Durchflusswert bei 3-teiliger Wartungseinheit	1150 l/min

Gesamtlänge (L) als 3-teilige Wartungseinheit

183 mm

Produktart

Öler

Zubehör

Polycarbonatbehälter für Öler Glas-Ø 33 mm

080023 33