



Digitalni apsolutni mjerni sat s formulom za proračunavanje, mjerno područje: 12,5mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	434551 12,5
GTIN	4946368863146
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Višenamjenski mjerni sat s kapacitivnom apsolutnom skalom. Spremljena mjerna vrijednost i nakon isključivanja. **S integriranom formulom za proračunavanje.**

Tekst oblačića:

Izlaz podataka

Uklj./isklj.

Preset

Vrednovanje tolerancija / funkcija načina rada

Funkcija zadržavanja izmjerene vrijednosti

Prebacivanje Zero/ABS

Funkcija:

ABS/INC, PRESET, nuliranje, ocjena tolerancije. Funkcija zadržavanja mjerne vrijednosti, MAX / MIN funkcija. IP42: Postoji zaštita od vode koja pada pod kutom (kapanje), do 15° u odnosu na uobičajene radne uvjete i zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 1$ mm, međutim alat i žice treba držati podalje.

Upotreba:

Primjena s najrazličitijim mjernim glavama.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 497080, specijalno ticalo br. 434900; 434910; 434915.

Napomena:

$Ax + B + Cx - 1$ (x = mjerni put) Postoji mogućnost slobodne uporabe izbornih koeficijenata.

Tehnički opis

Ø kućišta	61 mm
Mogućnost odabira očitavanja	1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm
IP-klasa zaštite	IP 42
Debljina kućišta	39 mm
Kalibriranje	C1
Mjerno područje	12,5 mm
Snaga mjerenja	≤ 1,5 N
Ø stezne drške h6	8 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja)	0,003 mm
Karika na poleđini mjernog sata	ne
Standard	Tvornička norma
Prihvat	Digimatic sučelje
Prihvat	USB sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Vrsta proizvoda	Mjerni sat

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/434551-12,5>