Datenblatt

KOMET

KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, BK2730, Bezeichnung Typ W29: 10-200



Bestelldaten

Bestellnummer	237080 10-200
GTIN	4047109101012
Artikelklasse	24T

Beschreibung

Passend für:
Nr. 236630; 236635; 236650
Hinweis:
Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.

Technische Beschreibung

Bezeichnung	10-200
Vorschub f in Stahl < 900 N/mm^2	0,08 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WOEX 030204
Beschichtungstechnologie	PVD
Sorte	BK2730
Typ	INOX
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Bohren

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
INOX < 900 N/mm²	geeignet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm²	geeignet	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm²	geeignet	80 m/min	S
nass maximal	geeignet		