



### Paquete económico de broca de fricción estándar (con cuello) larga Uni, 5 unidades



#### Datos de pedido

Número de pedido	GG0755 M6
GTIN	4069515042949
Clase de artículo	GGN

#### Descripción

##### Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical. Broca de fricción estándar (con cuello), **como n.º 080755**.

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

##### Aplicación:

Adequado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

##### Idóneo para:

Pinzas de sujeción ER HOLEX n.º 308964, llave ER n.º 309680, macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180 y soporte M-Drill HOLEX n.º 080750.

#### Descripción técnica

Ø de agujero para roscar	5,3 mm
N.º revoluciones recomend.	2500 min <sup>-1</sup>
Ø de mango	8 mm

## Hoja de datos

Grosor material	0,7 - 4 mm
Potencia de accionamiento recomendada	1,3 kW
Contenido	5" ud.
Tipo de producto	Broca de fricción

### Productos adecuados

No Shop URL available for: GG0755 M6