

Garant GRIDLINE

Odsazená podnož, Výška podnože: 800mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	927040 800
GTIN	4062406107840
Třída artiklu	9GG

Popis

Provedení:

Z ocelové trubky, šířka 50 mm, s příčnou výztuhou a upnutím pro nastavení výšky v rastru 25 mm. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S kabelovými průchodkami – umožňují snadné a profesionální pokládání vedení médií/kabelů.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Podnože bez zadní stěny nebo skříňky potřebují rohové plechy č. 927122 pro vyztužení.

Odsazené podnože se smějí přestavovat jen na pojízdné podnože.

Hotově sestavené pracovní stoly musí být zajištěné proti převrácení.

Technický popis

Šířka	50 mm
Výška	800 mm
Vhodné pro hloubku desky	750 mm
Hmotnost	6,3 kg

Technický list

Hloubka	475 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Tloušťka materiálu	1,5 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Druh produktu	Podstavec

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/927040-800>