




Výhodné balenie textilnej lepiacej pásky



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG3767 38X25
GTIN	4067263137627
Trieda položky	GGN

Popis

Prevedenie:

Univerzálne lepiace pásky na mnohé aplikácie, ako sú opravy, ochrana, maskovanie a balenie. Použitie v interiéri aj exteriéri až 2 týždne.

Textilná páska s tavným lepidlom na jednoduché lepenie a opravy. Vďaka laminácii PE je tiež vodoodpudivá. Dá sa použiť na širokú škálu opráv a lepiacich prác. Najmä pre aplikácie s vysokými požiadavkami na pevnosť v ťahu. Ľahko sa odvíja, trhá a je odolná voči oderu.

Univerzálne použiteľné na opravy.

Odolný voči UV žiareniu, veľmi dobrá odolnosť proti pretrhnutiu a oderu.

Dobrá priľnavosť aj na drsných povrchoch.

Poznámka::

Obsah 10 kusov

Odporúčanie:

Pred lepením skontrolujte vhodnosť podkladu.

Technický opis

Teplota skladovania	20 °C
Použitie	odlepovanie
Použitie	fixovanie
Použitie	utesnenie

Použitie	lepenie
Použitie	upevňovanie
Použitie	viazanie
Použitie	balenie
Použitie	maskovanie
Jemnosť tkaniny	59 mesh
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Farba	červená
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Pravítko k dispozícii	nie
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Zvláštnosť	natrhnutelný rukou
Zvláštnosť	odolné voči UV žiareniu
Lepiaca sila na oceli	0,33 N/mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Pevnosť v ťahu	5,8 N/mm
Podkladový materiál	tkanina
Hrúbka	0,3 mm
Rozťažnosť	12,5 %
odolné voči teplotám do	40 °C
Šírka	38 mm
Dĺžka	25 m
Atribút Názov produktu	červená
Druh produktu	Lepiaca páska

Príslušenstvo

Textilná lepiaca páska Šírka×dĺžka (mm×m) 38X25

083767 38X25