

**Bit bi-hexagonal lung, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 13mm****Date comandă**

Numărul de comandă	642500 13
GTIN	4018754005574
Clasa articolului	63A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Granulație optimă prin forjare specială. Deschideri ale cheii cu toleranță mică. Fără alunecare pe colțurile șuruburilor, capetele șuruburilor și ale piulițelor sunt protejate. Călite în baia de ulei fără tensionare și deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite. Hexagon dublu cu profil **AS-Drive**.

Standard:

DIN 3124-L

Material:

Oțel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	18,3 mm
Deschiderea cheii	13 mm
Lungime	83 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Standard	ISO 2725-1
Standard	DIN EN 3710
Standard	ASME B 107.5M

Fișă de date

Standard	DIN EN 3709
Standard	DIN 3124
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
Cu profil AS-Drive	da
Tip produs	Bit de cheie tubulară