

Garant**Stopka vyvrtávacích tyčí GARANT Master Mute PSC tlumící kmitání, PSC 80, Ø stopky/užitečná délka L1: 80/450mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	265065 80/450
GTIN	4069515027168
Třída artiklu	29E

Popis

Provedení:

S modulárním rozhraním, vhodné pro systémy jiných výrobců (např. Iscar).

Verze se stopkou Ø 50 mm a Ø 60 mm v pravém provedení. Levá verze k dodání na poptávku.

Vhodné pro:

Výměnné vyvrtávací hlavy GARANT Master Mute č. 265100–265377.

Upozornění:

Pracovní délka je prodloužena o délku L příslušné výměnné vyvrtávací hlavy. Používejte **pouze s vnitřním chlazením** (teplotní odolnost až do max. 100 °C).

Technický popis

Sada montážních šroubů	269026 3
Délka vyložení rozměr A	482 mm
Ø stopky	80 mm
Užitná délka L ₁	450 mm
Série	Master Mute
Počet chladicích kanálů	1
Upnutí	PSC 80
Kmitání	tlumené

Technický list

Norma pro upínání	ISO 12164-3
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Základní korpus vyvrtávací tyče