



### 6-kant-Einsatz, 1/4 Zoll, Schlüsselweite: 11mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	631029 11
GTIN	4062406060497
Artikelklasse	61A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.  
Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Innenvierkant mit Bohrung nach DIN 3120-D 6,3.

#### Norm:

**DIN 3124-S**

#### Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

#### Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant Steckschlüsseleinsätze auch in Zollgrößen erhältlich (GARANT: Nr. 631032; HOLEX: Nr. 631022).

### Technische Beschreibung

Länge	25 mm
Ø abtriebsseitig	15,9 mm

## Datenblatt

Schlüsselweite	11 mm
Antriebs-Vierkant	1/4 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz