

Garant**CNMG vendeskærsplatte, middel bearbejdning 30 stk., HB7120-1, Størrelse: 120404****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2906 120404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 260 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_{p \min}$	0,25 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skæredybde $a_{p \max}$	4;25 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Hjørneradius	0,4 mm
Indhold	250156 HB7120-1
Primær anvendelse	M
Antal skift/skær	4

Antal stk.	30
Type	HB7120-1
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Egnede produkter

No Shop URL available for: GG2906 120404