



Vorteilspack Fließbohrer Flach (ohne Kragen) Uni, 5 Stück



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG0753 M5 |
| GTIN | 4069515042826 |
| Artikelklasse | GGN |

Beschreibung

Ausführung:

Erzeugung von Kernlöchern in dünnwandigen Materialien durch Reibungswärme in kürzester Zeit. Einsetzbar auf CNC-, NC- und Ständerbohrmaschinen.

Fließbohrer Flach (ohne Kragen), **wie Nr. 080753**.

Standard oder Lang; mit Kragen oder ohne Kragen.

Verwendung:

Geeignet für Stahl, rostfreien Stahl, Aluminium, Kupfer, Messing.

Passend für:

HOLEX ER-Spannzangen Nr. 308964, ER-Spannschlüssel Nr. 309680, HOLEX Gewindeformer Nr. 139130 oder Nr. 139180 sowie Halter HOLEX M-Drill Nr. 080750.

Technische Beschreibung

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Kernloch-Ø | 4,5 mm |
| empfohlene Drehzahl | 2600 min ⁻¹ |
| empfohlene Antriebsleistung | 1 kW |
| Schaft-Ø | 6 mm |

Datenblatt

| | |
|----------------|--------------|
| Materialstärke | 0,7 - 2,5 mm |
| Inhalt | 5 St. |
| Produktart | Fließbohrer |

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG0753 M5