

Garant

**Vyměnitelná břitová destička KNUX na střední obrábění 30 kusů, HB7130-2,
Velikost: 160405R**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG2936 160405R
GTIN	4067263094470
Třída artiklu	GGN

Technický popis

Hloubka řezu $a_{p \max}$	4 mm
Hloubka řezu $a_{p \min}$	0,35 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	70 - 240 mm/min
Rohový radius	0,5 mm
Počet výměn/řezání	2
Hlavní způsob použití	M
Obsah	251030 HB7130-2
Řezný materiál	TK

Technický list

Povlak	S povlakem
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Počet kusů	30
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	KNUX 160405R
Řezný materiál	HB7130-2
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	VM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Vhodné produkty

No Shop URL available for: GG2936 160405R