



Vorteilspack Rundbürste Stahldraht 0,50 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	GG5712 115XM14
GTIN	4067263136187
Artikelklasse	GGN

Beschreibung

Ausführung:

Gerade Rundbürste mit glattem Draht 0,50 mm, **gezopft** und fest im Stahlkörper verpresst. **Sehr aggressive Bürstwirkung mit hoher Verschleißfestigkeit.**

Entspricht Nr. 571203.

Verwendung:

Für schwere Bürstarbeiten wie z. B. Entzundern, Entrosten, Entschlacken, Aufrauen, Verputzen von Metallteilen, auch zum Säubern von Schalungsbrettern.

Linksgezopft, frühzeitiges Aufdrehen wird sicher vermieden. Mit **Innengewinde M14**, zur Direktaufnahme **auf Winkelschleifern**.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	12500 min ⁻¹
Gewinde M	M14
Borstenstärke	0,5 mm
Besatzbreite L ₁	14 mm

Bürsten-Ø D ₁	115 mm
Anzahl Zöpfe	20
Besatzlänge H ₁	24 mm
Inhalt	5
Besatzmaterial	Stahldraht
Produktart	Rundbürste

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG5712-115XM14>